


**Sakabe**  
**EAMC-40-66-15-22**  
Daļas numurs: 3307627

**FESTO**



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	15 mm
Turētāja diametrs 2	22 mm
Izmērs	40
Nominālais garums	66 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	6.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	42,3 kgmm <sup>2</sup>
Pārnēsamais moments	21 Nm
Produkta svars	139 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS