

Brīvgaitas elements FLSR-10-R

Daļas numurs: 33299

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Priekš leņķiskajiem pievadiem DSR.](#)

[Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.](#)

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	10
Rotācijas virziens	rotācija pa pulksteni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,53 Nm
Produkta svars	100 g
Korpasa materiāls	Alumīnija lējums
Uznavas materiāls	Rūdīts tērauds
Vārpstas materiāls	Rūdīts tērauds