



PE pārveidotājs PE-1/8

Daļas numurs: 3344

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 60947-5-1
Autorizācija	CCC
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Izmēritais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērīšanas metode	Pneim./elektr. spiediena pārveidotājs
Operating pressure MPa	0,08 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0,8 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Komutācijas izeja	Kontakta tips
Pārslēgšanās funkcija	Uzstādes vērtība ar fiksētu histerēzi
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēgšanas sledzis
Maksimālais izslēgšanās punkts	0,8 bar
Minimālais izslēgšanas punkts	0,2 bar
Max. komutācijas izejas spriegums AC	250 V
Max. komutācijas izejas spriegums DC	250 V
Induktīvās slodzes izmantojuma kategorija	AC-14 DC-13
Omiskās slodzes izmantojuma kategorija	AC-12 DC-12
Elektriskais savienojums	4-dzīslu Kabelis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Kabeļa garums	1 m
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Produkta svars	225 g
Korpusa materiāls	Anodizēts alumīnijs Cinka spiedienlējums
Membrānas materiāls	CR
Uzstādīšanas opcijas	Pastāvīgi iestatīts
Aizsardzības klase	IP65
Izolējošais spriegums	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3