


Vadotnes elements FEN-12/16- -KF

Daļas numurs: 33481

FESTO

ar rotējošo lodīšu gultņa vadotni, kalpo aizsardzībai pret pagriešanos, nodrošina precīzu vadotni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	12/16
Gājiens	1 ... 200 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Max. spēks Fy	520 N
Maks. statistiskais spēks Fy	830 N
Max. spēks Fz	520 N
Maks. statistiskais spēks Fz	830 N
Maks. moments Mx	12 Nm
Max. griezes moments Mx statistiskais	20 Nm
Maks. moments My	7 Nm
Max. griezes moments My statistiskais	12 Nm
Maks. moments Mz	7 Nm
Max. griezes moments Mz statistiskais	12 Nm
Atvienošanas spēks	15 N
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	12 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	429 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	12 g
Kustīgās masas smaguma centrs ar 0 mm gājienu	40 mm
Kustīgās masas smaguma centra papildus pielāide uz katrām 10 mm gājienu	4,9 mm
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vadīklas komponentes materiāls	Termiski apstrādāts tērauds
Korpusa materiāls	Anodizēts caļamā alumīnija sakausējums
Jūga plāksnes materiāls	Anodizēts caļamā alumīnija sakausējums