


# Vadotnes elements

## FEN-20- -KF

Daļas numurs: 33482

FESTO

ar rotējošo lodīšu gultņa vadotni, kalpo aizsardzībai pret pagriešanos, nodrošina precīzu vadotni.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	20
Gājiens	2 ... 250 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Max. spēks Fy	520 N
Maks. statistiskais spēks Fy	830 N
Max. spēks Fz	520 N
Maks. statistiskais spēks Fz	830 N
Maks. moments Mx	15 Nm
Max. griezes moments Mx statistiskais	24 Nm
Maks. moments My	20 Nm
Max. griezes moments My statistiskais	31 Nm
Maks. moments Mz	20 Nm
Max. griezes moments Mz statistiskais	31 Nm
Atvienošanas spēks	15 N
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	12 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	828 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	12 g
Kustīgās masas smaguma centrs ar 0 mm gājienu	42 mm
Kustīgās masas smaguma centra papildus pielaide uz katrām 10 mm gājienu	4,7 mm
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vadīklas komponentes materiāls	Termiski apstrādāts tērauds
Korpusa materiāls	Anodizēts caļamā alumīnija sakausējums
Jūga plāksnes materiāls	Anodizēts caļamā alumīnija sakausējums