


# Priekšgala elements ERMH-8-E17-15

Daļas numurs: 3383157

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	8
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskais rotācijas modulis
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pagriezina leņķis	Bezgalīgs
Pārnesumkārbas attiecība	30:1
Nominālais griezes moments	0,75 Nm
Atkārtēšanas precizitāte	±0,01 °
Maks. aksiālais spēks	200 N
Produkta svars	1.075 g
Noslodzes cikls	100 %
Nominālā motora strāva	0,31 A
Motora tips	Servomotors
Max. izejas ātrums	200 1/min
Nominālais darba spriegums AC	230 V
Nominālā motora jauda	9,2 W
Pīķa strāva	0,61 A
Max. statiskais vilkmes griezes moments	15 Nm
Pīķa moments	1,8 Nm
Pieļaujama slodzes masas inerces moments	0,0026 kgm <sup>2</sup>
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS