


Elektromagnētiskais vārsts

MYH-3-0,9-LED

Daļas numurs: 34300

FESTO

Midi Pneumatika, ar ieslēdzējreleju un rokas vadību, bez spraudņa ligzdas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	20 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Mazā sēdvietā
Aizsardzības klase	IP40 ar spraudņa ligzdu
Nominālais izmērs	0,9 mm
Vadības gaiss	tiešais
Komutācijas izslēgšanas laiks	14 ms
Komutācijas ieslēgšanas laiks	5 ms
Noslodzes cikls	100%
Tīnuma raksturlielumu dati	24V DC: 1,8W
Darbošanās paņēmieni	Žāvēts saspieštais gaiss, eļļots vai neeļļots
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	35 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Apakšējā pamatne
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Apakšējā pamatne
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Apakšējā pamatne
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums