



Elektromagnētiskais vārsts

MYH-5/3G-2,3-L-LED

Daļas numurs: 34305

FESTO

Midi Pneimatika, ar ieslēdzējreleju un rokas vadību, bez spraudņa ligzdas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/3 noslēgts
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	125 l/min
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Aizsardzības klase	IP40 ar spraudņa ligzdu
Nominālais izmērs	2,3 mm
Vadības gaiss	Vadāms
Komutācijas izslēgšanas laiks	38 ms
Komutācijas ieslēgšanas laiks	8 ms
Noslodzes cikls	100%
Tīnuma raksturlielumu dati	24V DC: 1,8W
Darbošanās paņēmieni	Žāvēts saspīestais gaiss, eļļots vai neeļļots
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	105 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Apakšējā pamatne Kolektora modulis
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Apakšējā pamatne Kolektora modulis
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Apakšējā pamatne Kolektora modulis
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	Kolektora modulis
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	Kolektora modulis
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums