


Elektromagnēta magnētiskā spole

MSFW-24-50/60-OD

Daļas numurs: 34415

FESTO

Priekš AC sprieguma, bez spraudņa ligzdas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Min. satveršanas laiks	10 ms
Noslodzes cikls	100 %
Spēka faktors $\cos\{\phi\}$	0,7
Tinuma raksturlielumu dati	24 V AC: 50/60 Hz, ieslēgšanās jauda 9 VA, noturošā jauda 7 VA
Pieļaujamā frekvences svārstība	+/- 5 %
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 40 °C
Max. pievilkšanas moments, spraudņa ligzda	0,4 Nm
Produkta svars	55 g
Elektriskais savienojums	3-kontaktu Spraudņa MSSD-F atvienotājs
Montāžas tips	ar rievoto uzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Elektromagnēta tinuma materiāls	Duroplast Varš Tērauds
Tinuma materiāls	Varš