



Pneimatiskais vārsts VLX-2-1-MS

Daļas numurs: 34436

FESTO

2/2-way function, pneumatically actuated, brass version.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	Diafragmas vārsts
Iedarbināšanas tips	pneimatisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Procesu vārsta savienojums	G1
Nominālais izmērs	25 mm
Vārsta funkcija	2/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Plūsmas virziens	nereversējams
Darba spiediens	1 ... 10 bar
Izplūdes gaisa funkcija	nav droselējams
Atstatīšanas tips	Gaisa atspere
Vadības gaiss	Vadāms
Vadības paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
Vide	Filtrēts saspiests gaiss, filtrācijas pakāpe 200 µm
Vidējā temperatūra	-10 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	14.000 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Korpusa materiāls	Misiņš
Skrūvju materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija, skrūve	1.4301
Produkta svars	1.010 g