

Vadotnes elements

FENG-32-320-KF

Daļas numurs: 34497

FESTO

ar rotējošo lodīšu gultņa vadotni, kalpo aizsardzībai pret pagriešanos, nodrošina precīzu vadotni.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------------|--|
| Izmērs | 32 |
| Gājiens | 320 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Vadotne | Rotējošo lodīšu gultņu vadotne |
| Konstrukcijas struktūra | Vadotne |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Max. spēks Fy | 750 N |
| Maks. statiskais spēks Fy | 1.020 N |
| Max. spēks Fz | 750 N |
| Maks. statiskais spēks Fz | 1.020 N |
| Maks. moments Mx | 28 Nm |
| Max. griezes moments Mx statiskais | 38 Nm |
| Maks. moments My | 34 Nm |
| Max. griezes moments My statiskais | 46 Nm |
| Maks. moments Mz | 34 Nm |
| Max. griezes moments Mz statiskais | 46 Nm |
| Atvienošanas spēks | 15 N |
| Produkta svars | 2.106 g |
| Montāžas tips | ar iekšējo (sievīšķo) vītņi |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Vadīklas komponentes materiāls | Termiski apstrādāts tērauds |
| Korpusa materiāls | Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums |
| Jūga plāksnes materiāls | Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums |