

Vadotnes elements FENG-80-200-KF

Daļas numurs: 34524

FESTO

ar rotējošo lodīšu gultņa vadotni, kalpo aizsardzībai pret pagriešanos, nodrošina precīzu vadotni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	80
Gājiens	200 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Max. spēks Fy	2.300 N
Maks. statistiskais spēks Fy	3.120 N
Max. spēks Fz	2.300 N
Maks. statistiskais spēks Fz	3.120 N
Maks. moments Mx	170 Nm
Max. griezes moments Mx statistiskais	231 Nm
Maks. moments My	191 Nm
Max. griezes moments My statistiskais	259 Nm
Maks. moments Mz	191 Nm
Max. griezes moments Mz statistiskais	259 Nm
Atvienošanas spēks	40 N
Produkta svars	11.970 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vadīklas komponentes materiāls	Termiski apstrādāts tērauds
Korpusa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Jūga plāksnes materiāls	Termiski apstrādāts tērauds