


Vadotnes elements

FENG-80-320-KF

Daļas numurs: 34526

FESTO

ar rotējošo lodīšu gultņa vadotni, kalpo aizsardzībai pret pagriešanos, nodrošina precīzu vadotni.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|--|
| Izmērs | 80 |
| Gājiens | 320 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Vadotne | Rotējošo lodīšu gultņu vadotne |
| Konstrukcijas struktūra | Vadotne |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Max. spēks Fy | 2.300 N |
| Maks. statistiskais spēks Fy | 3.120 N |
| Max. spēks Fz | 2.300 N |
| Maks. statistiskais spēks Fz | 3.120 N |
| Maks. moments Mx | 170 Nm |
| Max. griezes moments Mx statistiskais | 231 Nm |
| Maks. moments My | 191 Nm |
| Max. griezes moments My statistiskais | 259 Nm |
| Maks. moments Mz | 191 Nm |
| Max. griezes moments Mz statistiskais | 259 Nm |
| Atvienošanas spēks | 40 N |
| Produkta svars | 12.894 g |
| Montāžas tips | ar iekšējo (sievīšķo) vītņi |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Vadīklas komponentes materiāls | Termiski apstrādāts tērauds |
| Korpusa materiāls | Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums |
| Jūga plāksnes materiāls | Termiski apstrādāts tērauds |