

Vadotnes elements

FENG-100-320-KF

Daļas numurs: 34534

FESTO

ar rotējošo lodīšu gultņa vadotni, kalpo aizsardzībai pret pagriešanos, nodrošina precīzu vadotni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	100
Gājiens	320 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Max. spēks Fy	2.300 N
Maks. statistiskais spēks Fy	3.120 N
Max. spēks Fz	2.300 N
Maks. statistiskais spēks Fz	3.120 N
Maks. moments Mx	198 Nm
Max. griezes moments Mx statistiskais	268 Nm
Maks. moments My	197 Nm
Max. griezes moments My statistiskais	267 Nm
Maks. moments Mz	197 Nm
Max. griezes moments Mz statistiskais	267 Nm
Atvienošanas spēks	40 N
Produkta svars	15.454 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vadīklas komponentes materiāls	Termiski apstrādāts tērauds
Korpusa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Jūga plāksnes materiāls	Termiski apstrādāts tērauds