

Blīvgredzens OL-M5

Daļas numurs: 34634

FESTO

Hermētisks, ar metāla korpusu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 3 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 30 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 435 psi
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tīrības klase	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 100 °C
Pievilkšana ar roku pie apkārtējās vides temperatūras	Jā
Nominālais pievilkšanas moments	2,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāde	± 20 %
Produkta svars	0,06 g
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Atduru materiāls	Alumīnijs
Blīvējumu materiāls	HNBR