

Elektromagnēta magnētiskā spole

VACC-S18-70-K4-1U-EX4D

Daļas numurs: 3504563

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 24 V DC and AC, flameproof enclosure.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	H
Tinuma raksturlielumu dati	24 V AC: 50/60 Hz, jauda: 7 VA 24 V DC: 7 W
Pieļaujamās sprieguma svārstības	-15 % / +10 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX) saskaņā ar ES RoHS direktīvu
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Sertifikācijas departaments	BVS15ATEXE135 IECEXBVS.15.0116
ATEX kategorija Gāze	II 2G
ATEX kategorija Putekļi	II 2D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Produkta svars	1.700 g
Elektriskais savienojums	Termināļa kārba, kabeļa ievada vītne M20x1.5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Elektromagnēta tinuma materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Pelēkais ķets