



Leņķiskā piedziņa DRQ-20-180-PPVJ-A

Daļas numurs: 35205
Produkts tiks atcelts

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, ar regulējamu gala pozīciju amortizēšanu un brīvģājienu kompensējošu sazobi.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | 20 |
| Amortizācijas leņķis | 78,3 deg |
| Abu pušu svārstību leņķa iestatīšanas diapazons | -4 /+ 4 deg |
| Pagrieziena leņķis | 180 deg |
| Amortizēšana | Pneimatiska amortizēšana, regulējama |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcijas struktūra | Zobstienis un zobrats |
| Pozīcijas detektēšana | Tuvuma devējiem |
| Darbošanās spiediens | 2,5 ... 10 bar |
| Max. svārstību frekvence pie 6 bāriem | 2 Hz |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Teorētiskais moments pie 6 bar | 1 Nm |
| Pieļaujamais masas inerces moments | 0,0003 kgm ² |
| Produkta svars | 800 g |
| Montāžas tips | ar iekšējo (sievīšķo) vītņi |
| Pneimatiskais savienojums | M5 |
| Piedziņas vārpstas materiālu informācija | Rūdīts tērauds |
| Blīvējumu materiālu informācija | TPE-U(PU) NBR |