



Divu roku kontroles bloks ZSB-1/8

Daļas numurs: 3527

FESTO

Drošības komponente ar divu roku vadību.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	4 mm
Iedarbināšanas tips	pneimatisks
Konstrukcijas struktūra	Sēdvārsts ar atsperes atgriešanu
Darbošanās spiediens	3 ... 8 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	50 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES mašīnu direktīvu
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	490 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar iekšējo (sievīšķo) vītņi Izvēles
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12	G1/8
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 14	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/8
Pārsega materiālu informācija	Alumīnija spiedienlējums
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts