


Izplūdes plūsmas kontroles vārsts GRE-3/8

Daļas numurs: 35310

FESTO

Ar metālkeramisko klusinātāju



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Plūsmas kontroles - klusinātāja funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pārtrauces elements	Iešķeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	2.000 l/min
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 ... 2.000 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 70 °C
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 70 °C
Max. pievilšanas moments	15 Nm
Produkta svars	50 g
Vītņotā spraudņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Regulēšanas skrūves materiāls	Misiņš