


Leņķisks vārsts

VZXF-L-M22C-M-A-N12-130-M1-V4B2T-50-40

Daļas numurs: 3539721

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	Sēdvārsts ar atsperes atgriešanu
Iedarbināšanas tips	pneimatisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Procesu vārsta savienojums	NPT1/2
Nominālais diametrs DN	15
Nominālais izmērs	13 mm
Vārsta funkcija	2/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Plūsmas virziens	nereversējams
Darba spiediens	0 ... 40 bar
Procesvārsta nominālais spiediens	40
Izplūdes gaisa funkcija	nav droseļējams
Atstatišanas tips	mehāniskā atsperē
Vadības gaiss	Ar ārējo kontroli
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Darbošanās spiediens	6 ... 10 bar
Vide	Tvaiks Inertās gāzes Filtrēts saspīests gaiss, filtrācijas pakāpe 200 μm
Darbošanās paņēmieni	Saspīests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Max. viskozitāte	600 mm ² /s
Vidējā temperatūra	-40 ... 200 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Plūsmas pakāpe Kv	3,8 m ³ /h
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Korpasa materiāls	Nerūsējošā tērauda lējums
Materiālu informācija korpusam	1.4408
Piedziņas galvas materiāls	Niķelēts misiņš
Vārpstas blīves materiāls	PTFE
Sēžas blīves materiāls	PTFE
Produkta svars	1.300 g
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme