

Elektromagnēta magnētiskā spole

VACC-S18-70-K5-3U-EX4D

Daļas numurs: 3546662

FESTO

for armature system F10, NPT cable connector, 230 V DC and AC, flameproof enclosure.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Iedarbināšanas tips | elektrisks |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Komutācijas pozīcijas indikators | Nē |
| Noslodzes cikls | 100 % |
| Izolācijas klase | H |
| Tinuma raksturlielumu dati | 230 V AC: 50/60 Hz, jauda 7 VA 230 V DC: 7 W |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības | -15 % / +10 % |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX) saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES | EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX) |
| Sertifikācijas departaments | BVS15ATEXE135 IECEXBVS.15.0116 |
| ATEX kategorija Gāze | II 2G |
| ATEX kategorija Putekļi | II 2D |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze | Ex db IIC T6, T5, T4 Gb |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi | ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db |
| Eksploziju droša apkārtējā temperatūra | T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 4 - ļoti augsta korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Produkta svars | 1.700 g |
| Elektriskais savienojums | Spaiļu kārba, kabeļa ieejas vītne NPT1/2 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Elektromagnēta tinuma materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums Pelēkais ķets |