


# Elektromagnēta magnētiskā spole

## VACC-S18-70-K5-16-U2D

Daļas numurs: 3546913

FESTO

for armature system F10, NPT cable connector, 120 V DC and AC, flameproof enclosure.



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	H
Tīnuma raksturlielumu dati	125 V DC: 7 W
Pieļaujamās sprieguma svārstības	-15 % / +10 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Produkta svars	1.700 g
Elektriskais savienojums	Spaiļu kārba, kabeļa ieejas vītne NPT1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Elektromagnēta tīnuma materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Pelēkais ķets