

Elektromagnēta magnētiskā spole

VACC-S18-70-K5-3-U2D

Daļas numurs: 3546949

FESTO

for armature system F10, NPT cable connector, 230 V DC, flameproof enclosure.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---|
| Iedarbināšanas tips | elektrisks |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Komutācijas pozīcijas indikators | Nē |
| Noslodzes cikls | 100 % |
| Izolācijas klase | H |
| Tīnuma raksturlielumu dati | 220 V DC: 7 W |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības | -15 % / +10 % |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu |
| Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES | Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US) |
| Eksploziju droša apkārtējā temperatūra | T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 4 - Ļoti augsta korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Produkta svars | 1.700 g |
| Elektriskais savienojums | Spaiļu kārba, kabeļa ieejas vītne NPT1/2 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Elektromagnēta tīnuma materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums Pelēkais ķets |