


Izgaismojošais blīvējums MV-LD-12-24DC

Daļas numurs: 35558

FESTO

[Priekš MV-vārstiem.](#)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Produkta svars	1,6 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa izkārtojuma tips B saskaņā ar EN 175301-803 Pēc DIN EN 175301-803 Taisnstūra izpildījums, MSV
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 24 V
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Nominālā jauda, izgaismojošs blīvējums	0,05 W
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpusa materiāls	TPE-U(PU)
Krāsa	caurspīdīgs