



Tuvuma devējs SMT0-6-PS-S-LED-24

Daļas numurs: 35573

FESTO

Ar gaismas diodi un iebūvētu aizsargkontūru, bez montāžas komplekta.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2012.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	Bloka izpildījums
Autorizācija	C-Tick
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Mērīšanas princips	Magnētiski induktīvs
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Komutācijas vērtības reprodutivitāte	+/- 0,1 mm
Ieslēgšanās laiks	≤ 1 ms
Izslēgšanās laiks	≤ 1 ms
Max. izejas strāva	200 mA
Max. kontakta jauda DC	6 W
Sprieguma kritums	< 3 V
Atlikušā strāva	≤ 0,01 mA
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Pārslodžu izturēšanas spēja	Pieejams
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	Spraudnis M12x1 3-kontaktu
Savienotāja izejas virziens	sānisks
Max. spraudņa pievilkšanas moments	0,5 Nm
Montāžas tips	ar piederumiem
Produkta svars	36 g
Materiālu informācija, korpuss	PA-GF PUR Cinka spiedienlējums
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Aizsardzības klase	IP67