

Ātrais savienotājs CK-1/8-PK-3

Daļas numurs: 3563

FESTO

Ārējā vītne ar blīvgredzenu, metāliskā versija.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	2 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	Taisns izpildījums
Iepakojuma izmērs	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama Water: G thread only possible with OL sealing ring
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	3,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāide	± 20 %
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 4 mm ārējo diametru nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 3 mm un uzgriezni
Savienošanas uzgriežņa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Vītņotā spraudņa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvgredzena materiāls	PA-pastiprināts TPE-U(PU)