



Palaišanas vārsts HE-1/4-DB-MINI

Daļas numurs: 3563687
Produkts tiks atcelts

FESTO

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2024. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Sērija	DB
Izmērs	Mini
Tīklojuma izmērs	44 mm
Konstrukcijas struktūra	Slēgvārsts
Iedarbināšanas tips	manuāls
Blīvēšanas princips	mīksts
Izplūdes gaisa funkcija	nav droselējams
Pievada aizslēgs	Piekaratslēga (opcija)
Rokas vadība	Nav
Vadības gaiss	tiešais
Vārsta funkcija	3/2 bistabils
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
C-vērtība	6,3 l/sbar
b-vērtība	0,8
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	2.300 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe 2-3	700 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar caurejošo urbumu
Produkta svars	66 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Virzuļa slīdņa materiāls	POM
Blīvējumu materiāls	FPM
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts