

Nipeļveida L- veida savienojums LCNH-3/8-PK-6

Daļas numurs: 35990

FESTO

Pagriežams, ar ārēju korpusa sekciju, priekš plastmasas cauruļvadiem
PAN, PUN, PP, PU, PR, ar blīvgredzenu.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Nominālais izmērs | 4,9 mm |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa | Blīvgredzens |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 10 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Vīrišķā vītne G3/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | Alumīnijs Cinka spiedienlējums |