


# Pilnīgs piesūcekņa kauss

## VAS-15-1/8-NBR

Daļas numurs: 36142

FESTO

Ar OL blīvgredzenu.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	3 mm
piesūcekņa kausa diametrs	15 mm
Efektīvais piesūkšanas diametrs	12 mm
Savienojuma pozīcija	virspusē
Piesūcekņa kausa forma	apaļi plakans
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Atrašanās spēks pie 70% vakuuma	7,9 N
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	7,9 N
Montāžas vītne	G1/8
piesūcekņa kausa stiprinājums	G 1/8
Vakuuma savienojums	G1/8
Krāsa	Melns
Balsta cietība	60 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	NBR