


Aksiālais komplekts EAMM-A-S38-55A-G2

Daļas numurs: 3637967

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseis moments	6,5 Nm
Produkta svars	340 g
Interfeisa kods, aktuators	S38
Interfeisa kods, Motora In	55A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS