


# Plēšveida cilindrs EB-145-100

Daļas numurs: 36490

FESTO

Apkopju brīvs, nav pielipšanas/slīdēšanas efekta.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	145
Nepieciešamais uzstādīšanas diametrs	160 mm
Gājiens	100 mm
Max. augstums kad izbīdījies	170 mm
Max. sasvēršanās leņķis	30 deg
Max. kompensācija	20 mm
Min. uzstādīšanas augstums	70 mm
Darbības režīms	vienpusējās darbības
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 70 °C
Atstātīšanas spēks	200 N
Produkta svars	1.100 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Membrānas materiāls	NR/BR
Korpusa materiāls	Tērauds galvanizēts