



# Plēšveida cilindrs EB-250-185

Daļas numurs: 36493

FESTO

Apkopju brīvs, nav pielipšanas/slīdēšanas efekta.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	250
Nepieciešamais uzstādīšanas diametrs	265 mm
Gājiens	185 mm
Max. augstums kad izbīdījies	275 mm
Max. sasvēršanās leņķis	25 deg
Max. kompensācija	20 mm
Min. uzstādīšanas augstums	75 mm
Darbības režīms	vienpusējās darbības
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 70 °C
Atstātīšanas spēks	200 N
Produkta svars	3.000 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	G3/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Membrānas materiāls	NR/BR
Korpusa materiāls	Tērauds galvanizēts