


Savienojošais vads NHSB-A1-0,6-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Daļas numurs: 3673475

FESTO

pneumatically/electrically suitable for linear actuator DFPI-...-E-...P,
length 0.6 m.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Aizsargcaurules garums	0,6 m
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Lietošanai ārā	C1 - pret nokrišņiem aizsargāts
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 100 % Kondensēšanās
Aizsardzības klase	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 60 °C
Elektriskais savienojums 1	Taisnais spraudnis, 3-kontaktu
Elektriskais savienojums 2	Brīvi gali, 3-dzīslu
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Pneimatiskais savienojums	Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru
Mīn. kabeļa saliekšanās rādiuss	100 mm
Kabeļa struktūra	3x0,75
Produkta svars	280 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Apvalka materiāls	PA
Aizsargapvalka stiprinājumu materiāls	PA
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Blīvējumu materiāls	TPE