



PE pārveidotājs PE-1000

Daļas numurs: 3719

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 60947-5-1
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Izmērītais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērišanas metode	Pneim./elektr. spiediena pārveidotājs
Operating pressure MPa	0 ... 0,1 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 1 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:~:]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Komutācijas izeja	Kontakta tips
Pārslēgšanās funkcija	Uzstādes vērtība ar fiksētu histerēzi
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēgšanas slēdzis
Ieslēgšanas punkts	0,05 bar
Izslēgšanas punkts	0,05 bar
Max. komutācijas izejas spriegums AC	250 V
Max. komutācijas izejas spriegums DC	250 V
Induktīvās slodzes izmantojuma kategorija	AC-14 DC-13
Omiskās slodzes izmantojuma kategorija	AC-12 DC-12
Elektriskais savienojums	4-dzīslu Kabelis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Kabeļa garums	1 m
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskais savienojums	M5
Produkta svars	230 g
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums Anodizēts alumīnijs
Uzstādīšanas opcijas	Pastāvīgi iestatīts
Aizsardzības klase	IP62
Izolējošais spriegums	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3