


# Savienojošais vads

## NEBS-SM12G12-E-0.5-N-LE12

Daļas numurs: 3947401

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums                                     |
|---|---|
| Atbilst standartam  | EN 61076-2-101                              |
| Vada identifikācija   | ar piederumiem                              |
| Savienojuma frekvence                                       | 100   |
| Elektriskais savienojums 1, funkcija                        | Lauka ierīces puse                          |
| Elektriskais savienojums 1, konstrukcija                    | apaļš                                       |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips                | Spraudnis                                   |
| Elektriskais savienojums 1, vada izeja                      | Taisns                                      |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija         | M12x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-101 |
| Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits          | 12  |
| Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas      | 12  |
| Elektriskais savienojums 1, montāžas veids                  | Skrūves fiksācij ar sešskanti SW13          |
| Elektriskais savienojums 2, funkcija                        | Kontrollera puse                            |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips                | Kabelis                                     |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija         | Atvērts gals                                |
| Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits          | 12  |
| Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas      | 12  |
| Darbības sprieguma diapazons DC                             | 0 ... 30 V                                  |
| Darbības sprieguma diapazons AC                             | 0 ... 30 V                                  |
| Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C                          | 1,5 A                                       |
| Uzliesmojuma stiprums                                       | 0,5 kV                                      |
| Kabeļa garums   | 0,5 m                                       |
| Vada piederums  | Suitable for energy chains                  |
| Vada testa apstākļi   | Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma         |
| Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija                 | ≥ 32 mm                                     |
| Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija                | ≥ 65 mm                                     |
| Vada diametrs   | 6,5 mm                                      |
| Kabeļa struktūra  | 12x0,25                                     |
| Nominālais vadītāja šķērsgriezums                           | 0,25 mm <sup>2</sup>                        |
| Vada gali   | Rupjš griezum                               |
| Aizsardzības klase  | IP67  |
| Piezīme par aizsardzības klasi                              | saliktā stāvoklī                            |
| Apkārtējās vides temperatūra                                | -5 ... 70 °C                                |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 70 °C                                |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)                   | saskaņā ar ES RoHS direktīvu                |
| UKCA marking (see declaration of conformity)                | To UK RoHS instructions                     |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B2-L                              |
| Materiālu piezīme   | Atbilst RoHS                                |
| Piesārņojuma pakāpe   | 3   |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                       | 1 - Zema korozijas ietekme                  |
| Kabeļa izolācijas materiāls                                 | TPE-U(PUR)                                  |
| Kabeļa apvalka krāsa  | Melns                                       |
| Korpusa materiāls   | TPE-U(PUR)                                  |
| Korpusa krāsa   | Melns                                       |
| Skrūvējamās atslēgas materiāls                              | Niķelēts spiedienliets cinks                |
| Elektriskā kontakta materiāls                               | Misiņš, apzeltīts                           |