



# Rokas sviras vārsts VHEF-HST-M32-M-G14

Daļas numurs: 4165854

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums  |
|---|--|
| Vārsta funkcija                           | 3/2 atvērts/noslēgts, viena elektromagnēta                             |
| Iedarbināšanas tips                       | manuāls  |
| Platums                                   | 20 mm  |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe         | 870 l/min  |
| Operating pressure MPa                    | -0,095 ... 1 MPa   |
| Darbošanās spiediens                      | -0,95 ... 10 bar   |
| Konstrukcijas struktūra                   | Mazā sēdvieta  |
| Atstatišanas tips                         | mehāniskā atspere  |
| Nominālais izmērs                         | 6 mm   |
| Izplūdes gaisa funkcija                   | droselējams  |
| Lietošanas instrukcija                    | Darbināt tikai manuāli   |
| Blīvēšanas princips                       | mīksts   |
| Montāžas pozīcija                         | Jebkurš  |
| Vadības gaiss                             | tiešais  |
| Plūsmas virziens                          | reversejams  |
| Overlap                                   | Zero overlap   |
| Max. komutācijas frekvence                | 0,5 Hz   |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiešamais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Piezīme par darba un vadības vidi         | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 1 - Zema korozijas ietekme   |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Vidējā temperatūra                        | -10 ... 60 °C  |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 60 °C  |
| Iedarbošanās moments                      | 0,6 Nm   |
| Maks. aktuatora spēks                     | 200 N  |
| Maks. aktuatora šķērsvirziena spēks       | 200 N  |
| Produkta svars                            | 230 g  |
| Montāžas tips                             | Priekšējā paneļa instalācija<br>ar caurejošo urbumu<br>Izvēles         |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/4   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/4   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1/4   |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS   |
| Vāka materiāls                            | PA-pastiprināts  |
| Blīvējumu materiāls                       | NBR  |
| Korpusa materiāls                         | Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums                                 |
| Sviras materiāls                          | PA-pastiprināts  |