



UN bloks ZK-PK-3-6/3

Daļas numurs: 4204

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	UN funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	PK-3
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	100 l/min
Darbošanās spiediens	1,6 ... 8 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Korpusa materiāls	POM
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Nominālais izmērs	2,5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	85 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	PK-3
Blīvējumu materiāls	NBR