

# Lodes vārsts

## VZBM-1-RP-25-D-2-F03-B2B3

Daļas numurs: 4405650

FESTO

Brass, 2/2-way, nominal width 1", top flange F03, PN25, thread EN 10226-1.

Festo šo produktu neražo un ir tikai izplatītājs.



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	2-virzienu lodveida vārsts
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Procesu vārsta savienojums	Rp1
Komutācijas pozīcijas indikators	Rievu virziens = plūsmas virziens
Atloka urbumu izkārtojums	F03
Iekšējais diametrs	25 mm
Nominālais diametrs DN	25
Vārsta funkcija	2/2
Plūsmas virziens	reversējams
Procesvārsta nominālais spiediens	25
Pārraušanas moments pie diferenciālā spiediena, nominālais spiediens, procesvārsts PN	5,5 Nm
Bāzēts uz standartu	EN 10226-1 ISO 5211
Vīde	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--] Inertās gāzes Ūdens (bez ūdens tvaikiem) Neitrālie šķīdumi
Vidējā temperatūra	-15 ... 90 °C
Plūsmas pakāpe Kv	39 m <sup>3</sup> /h
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Korpusa materiāls	Misiņš Niķeļa pārklājums
Materiālu informācija korpusam	CW617N
Blīvējumu materiāls	FPM HNBR PTFE
Lodes materiāls	Misiņš hroma pārklājums
Materiālu informācija lodei	CW617N
Vārpstas materiāls	Misiņš
Materiālu informācija vārpstai	CW617N
Produkta svars	473 g
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES drukāšanas ierīču vadlīnijām
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme