

Lodes vārsts


VZBM-11/4-RP-40-D-2-M-B2B3

Daļas numurs: 4405690

FESTO

Brass, manual version, 2/2-way, nominal width 11/4", PN40, thread EN 10226-1.

Festo šo produktu neražo un ir tikai izplatītājs.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	2-virzienu lodveida vārsts
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Procesu vārsta savienojums	Rp1 1/4
Komutācijas pozīcijas indikators	Rievu virziens = plūsmas virziens
Iekšējais diametrs	32 mm
Nominālais diametrs DN	32
Vārsta funkcija	2/2
Plūsmas virziens	reversejams
Procesvārsta nominālais spiediens	40
Darbināšanas moments pie dažādiem spiedieniem, procesvārsta nominālais spiediens	37 Nm
Bāzēts uz standartu	EN 10226-1
Vide	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertās gāzes Ūdens (bez ūdens tvaikiem) Neitrālie šķīdumi
Vidējā temperatūra	-15 ... 120 °C
Plūsmas pakāpe Kv	84 m ³ /h
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Korpusa materiāls	Misiņš Niķeļa pārklājums
Materiālu informācija korpusam	CW617N
Blīvējumu materiāls	NBR PTFE
Lodes materiāls	Misiņš hroma pārklājums
Materiālu informācija lodei	CW617N
Vārpstas materiāls	Misiņš
Materiālu informācija vārpstai	CW617N
Produkta svars	770 g
Autorizācija	DVGW gāze DVGW ūdens
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES drukāšanas ierīču vadlīnijām
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme