

Pneimatiskais vārsts



A-5-1/4

Daļas numurs: 4436

Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar mehānisku pievadu un iespēju pievienot rokas pievadu.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/2 bistabils
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	700 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Nominālais izmērs	7 mm
Vadības spiediens	2 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Nepieciešams eļļotājs
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	770 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/4
Korpusa materiāls	Alumīnijs