


# T veida ātrais savienotājs TCK-3/8-PK-6

Daļas numurs: 4489

FESTO

Pagriežams, ar 2 blīvgredzeniem.



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums   |
|---|---|
| Nominālais izmērs                               | 4,9 mm  |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa           | Blīvgredzens  |
| Montāžas pozīcija                               | Jebkurš   |
| Konstrukcija                                    | T-formas  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa  |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā     | -0,95 ... 10 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi   |
| Darbošanās paņēmieni                            | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]           |
| Piezīme par darba un vadības vidi               | Eļļotāja darbība iespējama                                    |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC           | 1 - Zema korozijas ietekme                                    |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Apkārtējās vides temperatūra                    | -10 ... 60 °C   |
| Nominālais pievilkšanas moments                 | 12,5 Nm   |
| Nominālā pievilkšanas momenta pielāide          | ± 20 %  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1       | Vīrišķā vītne G3/8  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2       | nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm un uzgriezni |
| Savienošanas uzgriežņa materiāls                | Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums                        |
| Materiālu piezīme                               | Atbilst RoHS  |
| Blīvgredzena materiāls                          | PA-pastiprināts<br>TPE-U(PU)                                  |
| Korpusa materiāls                               | Cinka spiedienlējums  |
| Dobtās skrūves materiāls                        | Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums                        |
| Grozāmās stiprinājuma materiāls                 | Cinka spiedienlējums  |