

Lodes vārsts

VZBE-1-T-63-D-2-M-V15V15

Daļas numurs: 4745219

FESTO

Stainless steel, manual version, 2/2-way, nominal width 1", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo šo produktu neražo un ir tikai izplatītājs.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Konstrukcijas struktūra | 2-way ball valve with hand lever |
| Iedarbināšanas tips | mehānisks |
| Blīvēšanas princips | mīksts |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija |
| Procesu vārsta savienojums | 1 NPT |
| Komutācijas pozīcijas indikators | Rievu virziens = plūsmas virziens |
| Iekšējais diametrs | 25 mm |
| Nominālais diametrs DN | 25 |
| Vārsta funkcija | 2/2 |
| Plūsmas virziens | reversejams |
| Procesvārsta nominālais spiediens | 63 |
| Pārraušanas moments pie diferenciālā spiediena, nominālais spiediens, procesvārsts PN | 11 Nm |
| Bāzēts uz standartu | ASME B1.20.1 |
| Vide | Tvaiks Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [:-:-] Inertās gāzes Ūdens Neitrālie šķidrumi |
| Vidējā temperatūra | -20 ... 200 °C |
| Plūsmas pakāpe Kv | 94 m ³ /h |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Korpusa materiāls | Nerūsējošā tērauda lējums |
| Materiālu informācija korpusam | 1.4408 |
| Sēžas blīves materiāls | PTFE |
| Blīvējumu materiāls | PTFE |
| Lodes materiāls | Nerūsējošā tērauda lējums |
| Materiālu informācija lodei | 1.4408 |
| Vārpstas materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Materiālu informācija vārpstai | 1.4401 |
| Produkta svars | 800 g |
| Autorizācija | CRN |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 3 - Augsta korozijas ietekme |