

Lodes vārsts


VZBE-3-T-63-D-2-M-V15V16

Daļas numurs: 4745225

FESTO

Stainless steel, manual version, 2/2-way, nominal width 3", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo šo produktu neražo un ir tikai izplatītājs.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	2-way ball valve with hand lever
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Procesu vārsta savienojums	3 NPT
Komutācijas pozīcijas indikators	Rievu virziens = plūsmas virziens
Iekšējais diametrs	76 mm
Nominālais diametrs DN	80
Vārsta funkcija	2/2
Plūsmas virziens	reversejams
Procesvārsta nominālais spiediens	63
Pārraušanas moments pie diferenciālā spiediena, nominālais spiediens, procesvārsts PN	85 Nm
Bāzēts uz standartu	ASME B1.20.1
Vide	Tvaiks Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--:] Inertās gāzes Ūdens Neitrālie šķidrumi
Vidējā temperatūra	-20 ... 200 °C
Plūsmas pakāpe Kv	995 m ³ /h
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Korpusa materiāls	Nerūsējošā tērauda lējums
Materiālu informācija korpusam	1.4408
Sēžas blīves materiāls	PTFE
Blīvējumu materiāls	PTFE
Lodes materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija lodei	1.4401
Vārpstas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija vārpstai	1.4401
Produkta svars	7.500 g
Autorizācija	CERN
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES drukāšanas ierīču vadlīnijām
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme