



# Pneimatiskais vārsts JD-5-PK-3

Daļas numurs: 4901

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/2 bistabils dominējošais
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	105 l/min
Darbošanās spiediens	1 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Mazā sēdvietā
Nominālais izmērs	2,5 mm
Komutācijas reversēšanas laiks	9 ms
Komutācijas reversēšanas laiks (dominējošais)	25 ms
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	130 g
Montāžas tips	uz savienošanas plāksnes Uz montāžas rāmja ar caurejošo urbumu Izvēles
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12	PK-3
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 14	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	PK-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Misiņš PPS-pastiprināts
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Sintētisks Cinka spiedienlējums