

Grozāmās sviras vārsts RW/O-3-1/8

Daļas numurs: 4937

FESTO

Atkarībā no savienojumu izvēles, normāli atvērta vai normāli aizvērta funkcija.

Šis tips ir derīgs vakuumam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 atvērta/noslēgta, viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	mehāniskais
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	140 l/min
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa sēdvieta
Nominālais izmērs	3,5 mm
Vadības gaiss	tiešais
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Iedarbināšanas spēks	28 N
Produkta svars	150 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/8
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Anodizēts alumīnijs