


Sakabe

EAMD-25-22-12-10X12

Daļas numurs: 5029897

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	12 mm
Turētāja diametrs 2	10 mm
Izmērs	25
Nominālais garums	22 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	3,2 kgmm ²
Pārnēsamais moments	9 Nm
Produkta svars	42,1 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS