

Sakabe

EAMD-33-22-19-10X12

Daļas numurs: 5030024

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	19 mm
Turētāja diametrs 2	10 mm
Izmērs	33
Nominālais garums	22 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	4,6 kgmm ²
Pārneseamais moments	9 Nm
Produkta svars	46,1 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS