

Sakabe

EAMD-30-22-16-10X12

Daļas numurs: 5030235

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	16 mm
Turētāja diametrs 2	10 mm
Izmērs	30
Nominālais garums	22 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	4 kgmm ²
Pārnēsamais moments	9 Nm
Produkta svars	44,8 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS