


# Sakabe

## EAMD-67-51-16-32X32-U

Daļas numurs: 5071095

FESTO



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	16 mm
Turētāja diametrs 2	32 mm
Izmērs	67
Nominālais garums	51 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.500 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	374 kgmm <sup>2</sup>
Pārnēsamais moments	93 Nm
Produkta svars	750 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS