


# Pilota līnija

## NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Daļas numurs: 5105646

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	SCSI
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	36
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	36
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Termināļa josla
Elektriskais savienojums 2, vada izvads	Taisns
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Saskrūvēts terminālis
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	36
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	36
Elektriskais savienojums 2, montāžas veids	Uz H-sliedes
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	1,5 A
Uzliesmojuma stiprums	0,5 kV
Kabeļa garums	0,5 m
Vada piederums	Standarta
Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija	≥ 74 mm
Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija	≥ 110 mm
Vada diametrs	7,4 mm
Kabeļa struktūra	18x2x0,09
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,09 mm <sup>2</sup>
Aizsardzības klase	IP20
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	1
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Kabeļa apvalka krāsa	Melns
Korpusa materiāls	PA PBT
Korpusa krāsa	zaļš Melns
Izolācijas materiāls	PVC